


Bianchi Paolo S.r.l.



CRISTALL SUPERCLEAR



Distributore Ufficiale Italia

Achilles

CRISTALL SUPERCLEAR



0,50 mm




0,40 mm



0,60 mm



0,75 mm



1,00 mm



Quadrettato 1 riga






Quadrettato 2 righe

CRISTALL SUPERCLEAR

Bianchi Paolo s.r.l.



| Spessore mm | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,0 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Neutro | |    |  |   |  |
| FR Cl.2 | |   | |   | |
| Quadrett. 1 riga |  | | | | |
| Quadrett. 2 righe |  | | | | |
| Low Shrink (senza restringimento) | |  | | | |

○ Rotolo da 15 m. △ Rotolo da 30 m. □ Rotolo da 50 m.

 H. 130 cm  H. 132 cm  H. 137 cm  H. 183 cm

| Spessore mm | Metodo Test | U.M. mm | A 0,40 | B 0,50 | C 0,60 | D 0,75 | E 1,0 |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resistenza alla Trazione M.D. / T.D. | JIS K-8732 | N/cm | 105.3 / 102.5 | 140.1 / 137.7 | 153.8 / 144.2 | 180.3 / 152.7 | 227.4 / 204.8 |
| Allungamento M.D. / T.D. | JIS K-8732 | % | 324 / 344 | 329 / 350 | 331 / 348 | 335 / 350 | 351 / 354 |
| Resistenza allo Strappo M.D. / T.D. | JIS K-8732 | Kgf | 31.2 / 29.5 | 41.0 / 40.7 | 45.7 / 45.1 | 54.2 / 53.3 | 70.6 / 65.6 |
| Resistenza al Freddo M.D. / T.D. | ASTM D-1593 | °C | -30 / -27 | -29 / -28 | -30 / -29 | -32 / -30 | -32 / -32 |
| Trasmissione Raggi U.V. U.V.A. / U.V.B. | JIS K-7105 | % | 22.5 / 0.4 | 21.1 / 0.2 | 17.1 / 0.2 | 13.3 / 0.2 | 11.3 / 0.2 |

SPECIFICHE:

B = 0,50 mm (disponibile anche FR. con la dicitura "BI GN. CL.2")

D = 0,75 mm (disponibile anche FR. con la dicitura "BI GN. CL.2")

ANNOTAZIONI:

M.D. = Direzione della Macchina

T.D. = Direzione Trasversale

UVA = 320 nm ~ 400 nm

UVB = 290 nm ~ 320 nm

Bianchi Paolo Srl

si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i valori menzionati con una tolleranza di ±10%.

Distributore Ufficiale Italia

Achilles